

new

AOLKSAFE®  
厦门绿安分析仪器

## GNSSP-G10 便携式近红外谷物分析仪



大米



面粉



油菜籽



大豆



小麦

**GNSSP-G10便携式近红外谷物分析仪**适用于高效、快速、无损、定量分析样本的水分、蛋白质、淀粉、脂肪等多种指标，可广泛适用于大豆、油菜籽、小麦等多种谷物的检测分析，为谷物品质鉴定提供快速检测方法。仪器可应用于实验室、车间、车载、野外现场等不同场合。



**厦门绿安分析仪器有限公司**

地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路20号3楼

服务热线/营销QQ:4009930596

电话:0592-7277227/7277226 传真:0592-7277229

网址:www.aolksafe.com Email:service001@aolksafe.com

For better life

new

AOLKSAFE®  
厦门绿安分析仪器

## GNSSP-G10 便携式近红外谷物分析仪



### 仪器主要技术指标

- 光谱范围：680-1050nm
- 分辨率：优于10nm
- 样品池光程可调节：6mm、10mm、18mm、25mm、29mm
- 检测器：硅光二极管阵列
- 测量方式：透射，单次测量可检测多达10个子样本
- 仪器尺寸：340mm×248mm×260mm

### 仪器功能指标

- 高效快速：只需1-2分钟，同时测定样品的多种指标，极大缩短检测周期
- 科学精准：仪器采用专利进样技术，全自动采集多个子样本用于分析，结合先进的优选算法，提高了仪器检测结果的精度和稳定性
- 灵活多样：可根据样品颗粒度，选择适宜的样品池光程模块，实现不同样品的检测
- 无损：样品无需研磨，可整粒进样
- 智能分析：配备E-Test软件，具有自检、模型校正、波长校正、测试、报告自动生成等功能
- 操作方便：采用8寸IPS电容触摸屏，windows10操作系统，操作简便，易学易会
- 兼容式供电设计：12V直流供电，可接车载电源、电池等供电，可全天候户外工作
- 支持互联网应用：提供USB typeA、USB typeB、RJ45网络接口，可接入互联网，方便仪器日常维护及模型升级、数据库更新



### 厦门绿安分析仪器有限公司

地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路20号3楼

服务热线/营销QQ:4009930596

电话:0592-7277227/7277226 传真:0592-7277229

网址:www.aolksafe.com Email:service001@aolksafe.com